

A

Khoan rút lõi kim cương ướt END 1550 P – Phụ kiện

CHO WET DRILLING

Vật liệu



Đá tự nhiên, gạch



Đá tự nhiên



bê tông cốt thép



bê tông



đá tự nhiên, gạch

Mũi khoan rút lõi ướt R $\frac{1}{2}$ "



N Chiều dài 40 mm, Ø 22-68 mm



O Chiều dài 150 mm, Ø 18-51 mm



H Chiều dài 300 mm, Ø 18-31 mm

Mũi khoan rút lõi ướt



L Chiều dài 60 mm, Ø 3.5-12

K Chiều dài 150 mm, Ø 6.0-12

Diamond-wet-drill bits



M Chiều dài 60 mm, Ø 6-18 mm

Đệm dự phòng

cho thiết bị định tâm No. 35836

35842

Thiết bị định tâm

với vòng thu nước
(Gardena-Connector)
max. Ø 25 mm

35836

Đầu chuyển đổi nhanh



G $\frac{1}{2}$ " - G $\frac{1}{2}$ "

38004

Đầu chuyển đổi nhanh



38006

Đầu chuyển đổi




M 12 x 1.5 - G $\frac{1}{2}$ "

35122



Vòng thu nước
WR 82

3587R



Thiết bị định tâm với
dưỡng khoan

3583A



Ống hút nước

35837



Bình nước

5 l nhựa, với 2.5 m ống có đầu nối Gardena

35811

10 l kim loại, với 3.0 m ống có đầu nối Gardena

35812



Máy hút bụi công nghiệp

max. 1,400 W

DSS 25 A, 25 l **09915**

DSS 50 A, 50 l **09916**

DSS 25 M, 25 l **09917**

DSS 50 M, 50 l **09918**

H K L M N O Mũi khoan xem trang 54



Đá mài
200 x 100 x 50 mm

35910



3 đệm dự phòng
cho đầu chuyển đổi nhanh No. 38004

35125



Vòng dẫn hướng cho thiết bị định tâm
Vui lòng nêu mã đặt hàng + Ø

35840 + 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 mm



Chân đế máy khoan BST 90

09629

Chân đế BST 50 V

09645

Xem qui cách trang 44